

## HMV系列多管混合器

HMV Series Multitube Mixer

多管漩涡混合器，采用微处理器控制，可选用不同规格的试管架和托盘架，有利于平行试验的进行，有效减小实验误差。适用于化工、生物、高分子等领域。



HMV-50A

### 特点 Feature:

- 一次最多可以处理50个样品。
- 体积小，运行平稳可靠，低噪音。
- 定时功能。
- 标配Φ12mm泡沫试管架、托盘垫。



HMV-50

### 技术参数 Specifications:

型号 Model	转速 (r/min) Rotate Speed	定时范围 (min) Time Range	振幅(mm) Amplitude	功率(W) Power	孔位 Test Tube No.	外型尺寸(mm) Dimensions	其他 Others
HMV-50	500-2400	0-30	5	60	50	420 × 260 × 380	/
HMV-50A	500-2400	0-90	5	60	50	420 × 260 × 380	脉冲式运行模式，数字显示

### 配件 Accessories:



泡沫试管架

### 技术参数 Specifications:

序号 NO.	名称 Model	孔数 Test Tube NO.	外型尺寸(mm) Dimensions
01	Φ 10mm泡沫试管架	50	245 × 132 × 45
02	Φ 12mm泡沫试管架	50	245 × 132 × 45
03	Φ 13mm泡沫试管架	50	245 × 132 × 45
04	Φ 16mm泡沫试管架 (可放15ml离心管)	50	245 × 132 × 45
05	Φ 25mm泡沫试管架	15	245 × 132 × 45
06	Φ 29mm泡沫试管架 (可放50ml离心管)	15	245 × 132 × 45
07	可替换托盘垫(上&下)	/	295 × 216 × 30

## 混合器 Mixer

### 滚轴混合器(HTR-01):



HTR-01

#### 特点 Feature:

- 滚轴和移动使之完全混合。  
Totally mixed through rolling and moving.
- 数显控制时间和转速。  
Digital display shows time and speed.
- 滚轴材料坚固且拥有一定的防腐性。  
Adopt strong and anticorrosive material.



各种型号试管转盘配件

#### 特点 Feature:

- 多角度可调，应用广。  
Multi-angle adjustment.
- 安装试管简便。  
Simple installation.
- 选配件种类多，使用各种规格试管。  
Many kinds of accessories can be chose.

### 驱动混合器(HTR-03):

### 旋转混合器(HTR-02):



HTR-02

NEW



HTR-03

#### 特点 Feature:

- 定时，转速可调。  
Adjustable time and speed.
- 转动滚筒型式多样。  
Many kinds of roller.
- 夹持距离可调，以适应不同大小混合容器。  
Adjustable chucking distance.

#### 技术参数 Specifications:

型号 Model	转速 (r/min) Rotate Speed	定时范围 (min) Time Range	振幅(mm) Amplitude	功率(W) Power	孔位 Test Tube No.	外型尺寸(mm) Dimensions
HTR-01	8-20	0-99	16	50	/	590 × 226 × 115
HTR-02	2-40	0-99	/	50	48	330 × 226 × 360
HTR-03	0-60	0-30	/	30	24	585 × 240 × 240